

Cuplaj de sprinklere model V9



Brevetată



1.0 DESCRIERE PRODUS

Mărimi disponibile

- Îmbinare linie de derivație: 1"/DN25
- Racorduri pentru sprinklere: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

Presiunea maximă de lucru

- Până la 250 psi/1725 kPa.

Funcție

- Este destinat exclusiv îmbinării sprinklerelor canelate Victaulic IGS™ la ramificațiile sprinklerelor canelate IGS™. Pentru informații suplimentare, consultați specificația pentru canelarea prin roluire privind IGS, [publicația 25.14](#) și sistemul FireLock™ IGS™, [publicația 10.54](#).
- Furnizează o țevă rigidă pentru racordul sprinklerului.

2.0 CERTIFICARE/LISTĂRI



3.0 SPECIFICAȚII – MATERIAL

Semicuplă: Bronz în conformitate cu cerințele în ceea ce privește substanțele chimice ale UNS C87800 modificat.

Garnitură¹:**Victaulic categoria „E” EPDM (tip A)**

Se aplică numai pentru aplicații de sprinklere umede și uscate (aer fără ulei). Indicată/omologată pentru utilizare continuă în sisteme umede și uscate. Indicată/omologată pentru sisteme uscate la temperaturi de –40 °F/–40 °C și mai mari. INCOMPATIBILĂ CU UTILIZĂRI CU APLICAȚII CU APĂ CALDĂ SAU ABURI.

¹ Este de reținut că există diverse tipuri de instalații în care nu se recomandă utilizarea acestor garnituri. Trebuie să se consulte întotdeauna ultimul [Ghid de selectare a garniturilor Victaulic](#) care cuprinde recomandările de garnituri pentru instalații specifice și liste cu instalații care nu sunt compatibile.

Șuruburi/Piulițe: (se va preciza alegerea²)

Standard: Șuruburi cu cap rotund conform ASTM F835, placate cu zinc. Contrapiuliță cu inserție din nailon, de categorie 5, placată cu zinc.

Opțional: Șuruburi cu cap rotund conform ASTM F879, din oțel inoxidabil. Contrapiuliță cu inserție din nailon, din oțel inoxidabil.


CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA NOTIFICĂRILE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI DOCUMENT CU PRIVIRE LA INSTALAREA, ÎNTREȚINEREA SAU ASISTENȚA TEHNICĂ CE ȚIN DE PRODUS.

Nr. sistem		Amplasare	
Trimis de		Data	

Secțiune de spec.		Paragraf	
Omologat		Data	

4.0 DIMENSIUNI

Cuplaj de sprinklere model V9



Cuplaj model V9 pre-asblat
(condiția push on)

Model V9 asamblat pentru îmbinare

Dimensiune		Ecart admisibil la capăt de țevă ²	Șurub/piuliță		Dimensiuni								Greutate		
Valoare nominală	Diametru exterior efectiv		Cant.	Dimensiune	Preasblat				Asamblat pentru îmbinare						
					YL	YB	X	Z	YL	YB	X	Z			
inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	inchi mm	Aprox. (fiecare) lb kg	
1 DN25	1/2 DN15	1.315 33,7	0.840 21,3	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
	3/4 DN20		1.050 26,9	.13 3,3	1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16
1 DN25		1.315 33,7	.13 3,3		1	5/16 x 1 1/8	1.36 34,6	1.66 42,1	2.18 55,3	1.17 29,7	1.37 34,7	1.73 44,0	1.97 50,0	1.17 29,7	.36 ,16

² Ecartul admisibil la capăt de țevă este dat numai pentru vizualizare. Cuplajele de sprinklere FireLock™ sunt considerate cuplaje rigide care nu permit mișcările de dilatare sau contracție în sistemul de țevi.

5.0 PERFORMANȚĂ

Listări/omologare

Informațiile furnizate mai jos se bazează pe cele mai recente date privind listarea și omologarea, disponibile la data publicării. Listările/omologările pot fi modificate și/sau completate de către agențiile de omologare. Contactați Victaulic privind performanța pe alte tipuri de țevi și cele mai recente listări și omologări.

Dimensiune		UL	FM
Valoare nominală			
inchi mm		psi kPa	psi kPa
1 DN25	1/2 DN15	250 1725	175 1205
	3/4 DN20	175 1205	175 1205
1 DN25		175 1205	175 1205

6.0 NOTIFICĂRI

AVERTISMENT



- **Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile, înainte de a încerca să montați, să demontați, să reglați sau să întrețineți produsele pentru țevi Victaulic.**
- **Scoateți de sub presiune și goliți sistemul de țevi, înainte de a instala, demonta, regla sau repara orice produs pentru sistemul de țevi Victaulic.**
- **Purtați ochelari de protecție, cască de protecție și încălțăminte de protecție.**

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale.

7.0 MATERIALE DE REFERINȚĂ

[05.01: Ghid de selectare a garniturilor](#)

[10.54 Sistem inovator cu caneluri FireLock™](#)

[25.14: Specificații de canelare FireLock™ IGS™ Victaulic](#)

[40.10: FireLock™ V27, K5.6 Modele V2703, V2704, V2707, V2708](#)

[40.15: FireLock™ V34, K8.0 Modele V3401, V3402, V3405, V3406](#)

[40.20: FireLock™ V34 K11.2 Modele V3403, V3404, V3407, V3408](#)

[40.22: FireLock™ V27, K5.6 Modele V2721, V2722, V2723, V2724](#)

[40.23: FireLock™ V34, K8.0 Modele V3417, V3418, V3419, V3420](#)

[40.89: FireLock™ V47 K16.8 Model V4702 ESFR](#)

[40.95: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA cu capul în jos](#)

[40.98: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA cu capul în sus](#)

[I-V9: Instrucțiuni de instalare cuplaj rigid model V9 FireLock™ IGS Installation-Ready](#)

[I-40: Manual de instalare sprinklere automate FireLock™](#)

Responsabilitatea utilizatorului privind selectarea și caracterul adecvat al produsului

Fiecare utilizator își asumă responsabilitatea finală pentru luarea unei decizii în ceea ce privește compatibilitatea produselor Victaulic cu anumite aplicații la utilizatorul final, conform cu standardele din industrie, specificațiile de proiect, prevederile aplicabile privind construcțiile și regulamentele aferente, precum și cu instrucțiunile Victaulic privind performanța, întreținerea, siguranța și avertizările. Nicio prevedere din prezentul document sau din oricare alt document și nicio recomandare, niciun sfat și nicio opinie date pe cale verbală de un angajat Victaulic nu modifică, nu schimbă, nu înlocuiește și nu elimină nicio prevedere a condițiilor standard prevăzute de compania Victaulic cu privire la vânzare, la ghidul de instalare sau la prezenta limitare a răspunderii.

Drepturile de proprietate intelectuală

Nicio prevedere conținută în prezentul document cu privire la utilizarea posibilă sau sugerată a oricărui material, produs, serviciu sau design nu este destinată și nu trebuie văzută ca acordarea de licență în baza oricărui brevet sau în baza oricărui alt drept de proprietate intelectuală ale companiei Victaulic sau a oricăreia dintre filialele sau companiile sale afiliate care să acopere o asemenea utilizare sau o asemenea design sau ca recomandare pentru utilizarea unui asemenea material, produs, serviciu sau design cu încălcarea oricărui brevet sau a altor drepturi de proprietate intelectuală. Termenii „brevetat” sau „în curs de brevetare” se referă la brevetele de design sau de utilități sau la aplicațiile de brevetare pentru articole și/sau metode de utilizare în Statele Unite și/sau în alte țări.

Notă

Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificațiilor Victaulic. Toate produsele se vor instala conform instrucțiunilor curente de instalare/asamblare date de Victaulic. Victaulic își rezervă dreptul de a modifica specificațiile de produs, designul și echipamentele standard fără notificare și fără obligații asumate.

Instalarea

Se vor consulta întotdeauna manualul de instalare Victaulic sau instrucțiunile de instalare pentru produsul pe care îl instalați. Pentru date complete privind instalarea și asamblarea, împreună cu produsele Victaulic respective sunt livrate manuale, acestea fiind disponibile și în format PDF pe site-ul nostru web www.victaulic.com.

Garanția

Consultați secțiunea „Garanția” din lista curentă de prețuri sau contactați Victaulic pentru detalii.

Mărcile comerciale

Victaulic și toate celelalte mărci Victaulic sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei Victaulic și/sau ale entităților afiliate, în SUA și/sau în alte țări.