

Victaulic® StrengThin™ 100 rillingsvalse

Modell RG3600

Victaulic®
24.08-NOB



1.0 PRODUKTBESKRIVELSE

Rillingsegenskaper

- DN50 – DN300/2 – 12" StrengThin™ 100 rilleprofil

Bruksområde

- Bærbart, lettvektig rillingsverktøy for bruk i felten
- Konstruert til å rille DN50 – DN150/2 – 6", 1,6 – 2,7 mm veggtykkelse og DN200 – DN300/8 – 12", 2,0 – 4,5 mm veggtykkelse
- Leveres med StrengThin™ 100 valse-sett

Ytelse

Verktøyklassifiseringer — Maksimal rørstørrelse- kapasitet

Rørstørrelse (DN)/nominell veggtykkelse

Modell	Rørmateriale	DN50	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300
RG3600	Rustfritt stål	1,6 - 2,7 mm			2,0 - 3,4 mm		

MERKNADER

- Valgfritt valse-sett er tilgjengelig for DN200 – DN300/8 – 12", 3,5 – 4,5 mm veggtykkelse.
- Utelukkende konstruert til bruk på 1.4301/1.4307 (Type 304/304L) eller 1.4401/1.4404 (Type 316/316L) rustfritt stålør i henhold til EN 10217-7.
- Utstyrt med integrert dybdebegrensning. Operatøren behøver ikke å foreta justeringer.

2.0 SERTIFISERING/LISTEOPPFØRINGER

I samsvar med maskindirektiv 2006/42/EC

LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

System nr.		Sted	
Innsendt av		Dato	

Spes. seksjon		Avsnitt	
Godkjent		Dato	

victaulic.com

24.08-NOB 10059 Rev E oppdatert 04/2017 © 2017 Victaulic Company. Alle rettigheter forbeholdt.

Victaulic®


3.0 SPESIFIKASJONER

- Krav til drev: REMS Amigo 2, valgfri Ridgid™ 700 elektrisk drev kan brukes.
- Strømkrav: 230 VAC 50/60-Hz

4.0 TILBEHØR/KOMPONENTER

- En (1) verktøyhode-enhet
- En (1) hydraulisk håndpumpe-enhet
- Ett (1) hydraulisk håndpumpehåndtak
- En (1) drivmotor
- Ett (1) valse-sett
- En (1) fotbetjent sikkerhetsbryter
- En (1) GDC-StrengThin™ 100 Go/No-Go rillediameterkabel
- Et valgfritt RG3600 tripodstativ-sett er tilgjengelig

5.0 DIMENSJONER



Dimensjoner					Verktøy Vekt kg lb
A mm tommer	B mm tommer	C mm tommer	D mm tommer	E mm tommer	
643	521	343	534	648	29
25.3	20.5	13.5	21.0	25.5	55

6.0 MERKNADER

⚠ ADVARSEL




Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan resultere i alvorlige legemsskader.

- Les alle instruksjoner og advarsler i håndboken for bruk og vedlikehold, og alle merker på verktøyet før dette verktøyet tas i bruk eller vedlikeholdes.
- Bruk vernebriller, vernehjelm, vernesco og hørselsvern.

Hvis du har spørsmål angående sikker og korrekt bruk av dette verktøyet, ta kontakt med Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, tlf.: 1-800-PICK VIC, e-post: pickvic@victaulic.com.

⚠ ADVARSEL



Valsene for rilling av spor kan knuse eller skjære fingre og hender.

- Verktøyet må alltid kobles fra strømkilden før det foretas justeringer.
- Sørg for at beskyttelsen er riktig justert før røret rilles.
- Lasting/lossing av rør vil plassere hendene nær valsene. Hold hendene borte fra valsene og valsene på rørstabilisatoren under arbeidsprosessen.
- Stikk aldri hendene inn i rørendene eller legg dem over verktøyet eller røret under arbeidsprosessen.
- Lag aldri riller i rør som er kortere enn den anbefalte lengden som er angitt i håndboken for bruk og vedlikehold.
- Bruk aldri løstsittende klær, løstsittende hansker eller noe annet som kan vikle seg inn i deler som beveger seg.

2244 Rev. D

R007276LBL

7.0 REFERANSEMATERIALE

[TM-RG3600: Håndbok for bruk og vedlikehold](#)

[TM-VAPS112: Vic-Easy rørstativ O&M type VAPS 112 håndbok](#)

[25.13: Spesifikasjoner for StrengThin™ 100 valset spor](#)

[29.01: Vilkår og betingelser / Garanti](#)

Brukerens ansvar for valg av riktig produkt

Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner, og gjeldende byggeregler og relaterte forskrifter samt instruksjonene fra Victaulic angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Intellektuell eiendomsrett

Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under patenter eller annen intellektuell eiendomsrett som tilhører Victaulic eller noen av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, service eller design hvis dette er brudd på en patent eller annen intellektuell eiendomsrett. Uttrykket "Patentbeskyttet" eller "Patentanmeldt" henviser til design eller brukspatenter eller patentsøknader for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller andre land.

Merk

Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.

Installasjon

Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som installeres. Håndbøker med komplette installasjons- og monteringsdata følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og fås i PDF-format på vårt nettsted på www.victaulic.com.

Garanti

Se avsnittet om garanti i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Varemerker

Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.