

# FireLock® 300 psi电磁阀

753-E系列




有关详细资料, 请参阅唯特利10.01号出版物

753-E系列FireLock电磁阀设计用于配合唯特利FireLock电动预作用及雨淋装置使用。753-E系列取得了NEMA 4级别认证, 额定压力为300 psi/2065 kPa, 并取得了室内外用途的UL/ULC列表认证以及FM认证。其纯黄铜结构为免受散落脏物、严酷的气候、飘尘、溅水软管喷水侵害提供保护。该电磁阀采用 1/2" /21.3 mm NPT接口, 电气接线规格为24伏直流电。



## 尺寸



尺寸规格	尺寸——英寸/毫米				大约单重
公称尺寸 英寸 毫米	A	B	C	D	磅/千克
1/2 21.3	3.75 95	2.75 70	1.50 38	2.96 75	1.2 0.5

## 材料规格

- 阀体: 锻造黄铜
- 弹簧: 300系列不锈钢
- 密封: 氟橡胶
- 隔膜: 氟橡胶
- 电气接线: 24伏直流电
- 电压: 24伏直流电
- 额定功率: 8.7瓦
- 电阻: 66欧姆
- 电流: 0.364安培

工作/业主	承包商	工程师
系统编号 _____	提交人 _____	规范章节 _____ 段落 _____
地址 _____	日期 _____	批准人 _____
		日期 _____

## FireLock® 300 psi电磁阀

753-E系列

---

### 安装

应总是参考随产品一道发运的“安装、维护与测试手册”。“安装、维护与测试手册”包含在唯特利产品的每一发货包装中，您还可于我们的网站[www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)上取得该手册的PDF格式文件。

---

### 担保

有关担保细节，请参阅现行价格表的担保一节，或与唯特利联系。

---

### 说明

该产品由唯特利公司制造或按唯特利规范制造。所有产品均应遵循唯特利现行安装/装配说明进行安装。唯特利保留不经通告改变产品规格、设计和标准设备的权利，且不对此承担任何责任义务。



WCAS-72VJDE

---

如需完整的联络信息，请访问我们的网站[www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)

30.63-CHI 3164 C修订版 2005年11月更新

唯特利 (VICTAULIC) 乃唯特利公司注册商标。© 2005唯特利公司，版权所有。于美国印刷。

