

FireLock® 300 psi電磁閥

753-E系列




 詳情參閱唯特利出版物10.01

753-E系列FireLock電磁閥用在搭配唯特利FireLock電動預動式及開放式撒水系統使用。753-E系列取得了NEMA 4級別認證，額定壓力為300 psi/2065 kPa，並取得了室內外用途的UL/ULC登錄以及FM認證。其純黃銅結構為免受散落髒物、嚴酷的氣候、飄塵、濺水軟管噴水侵害提供保護。該電磁閥採用 1/2" /21.3 mm NPT介面，電氣接線規格為24伏直流電。



尺寸



尺寸	尺寸——英寸/公厘				大約單重
公稱尺寸 英寸 公厘	A	B	C	D	磅/公斤
1/2 21.3	3.75 95	2.75 70	1.50 38	2.96 75	1.2 0.5

材料規格

- 閥體：鍛造黃銅
- 彈簧：300系列不銹鋼
- 密封：氟橡膠
- 隔膜：氟橡膠
- 電氣接線：24伏直流電
- 電壓：24伏直流電
- 額定功率：8.7瓦
- 電阻：66歐姆
- 電流：0.364安培

工作/業主

系統編號 _____

地址 _____

承包商

提交人 _____

日期 _____

工程師

規範章節 _____ 段落 _____

批准 _____

日期 _____

www.victaulic.com

唯特利 (VICTAULIC) 乃唯特利公司註冊商標。© 2009唯特利公司，版權所有。

修訂版C



30.63-TCH_1

FireLock® 300 psi電磁閥

753-E系列

安裝

請參考產品隨配安裝、維護和測試手冊。安裝、維護和測試手冊包含在每一個唯特利產品的發貨包裝中。您還可於我們的網站www.victaulic.com上取得這些手冊的PDF文件。

保證

有關保證細節，請參閱現行價格表的保證一節，或與唯特利聯繫。

說明

該產品由唯特利公司製造，或按唯特利規範製造。所有產品均應遵循唯特利現行安裝/裝配說明進行安裝。唯特利保留不經通告改變產品規格、設計和標準設備的權利，且不對此承擔任何責任或義務。

如需完整的聯絡資訊，請參照本公司的網站www.victaulic.com

30.63-TCH 3164 修訂版C 2005年11月更新
唯特利 (VICTAULIC) 乃唯特利公司註冊商標。© 2009唯特利公司，版權所有。

30.63-TCH

