

# Solenoide 300 psi FireLock®

SERIE 753-E




PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE PUBLIKACIÓN 10.01 DE VICTAULIC

El solenoide FireLock Series 753-E está diseñado para dispositivos de diluvio y preacción FireLock de Victaulic con activación eléctrica. Conforme a la norma NEMA 4, la Serie 753-E soporta hasta 300 psi/2065 kPa y su uso para interior y exterior está en la lista UL/ULC y aprobado por FM. Fabricado en resistente latón, este dispositivo protege contra la suciedad, la intemperie, el polvo arrastrado por el viento, las salpicaduras y el agua directa. Este solenoide utiliza una conexión NPT de 1/2"/21,3 mm y funciona con un voltaje de 24 VDC.



## DIMENSIONES



| Medida                  | Dimensiones – Pulgadas/mm |      |      |      | Peso aprox. unidad |
|-------------------------|---------------------------|------|------|------|--------------------|
|                         | A                         | B    | C    | D    |                    |
| Tamaño nominal Pulgadas |                           |      |      |      | Lbs./kg            |
| mm                      |                           |      |      |      |                    |
| 1/2                     | 3,75                      | 2,75 | 1,50 | 2,96 | 1,2                |
| 21,3                    | 95                        | 70   | 38   | 75   | 0,5                |

## ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

- Cuerpo:** Latón forjado
- Muelle:** Acero inoxidable Serie 300
- Sellado:** Fluoroelastomero
- Diafragma:** Fluoroelastomero
- Cableado:** 24 VDC
- Voltaje:** 24 VDC
- Potencia:** 8,7 Watt
- Resistencia:** 66 Ohm
- Intensidad:** 0,364 Amp

### OBRA/PROPIETARIO

Sistema N° \_\_\_\_\_  
Localización \_\_\_\_\_

### CONTRATISTA

Propuesto por \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

### INGENIERO

Sec. espec. \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_  
Aprobado \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

## Solenoide 300 psi FireLock®

SERIE 753-E

---

**INSTALACIÓN**

Consulte siempre el manual de instalación, mantenimiento y pruebas suministrado con el producto. Estos manuales se incluyen siempre en los envíos de productos Victaulic y también están disponibles en formato PDF en nuestra web [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com).

---

**GARANTÍA**

Para más información, consulte la capítulo de garantías de la Lista de Precios o contacte con Victaulic.

---

**NOTA**

Este producto debe ser fabricado por Victaulic o según sus especificaciones. Todos los productos deben instalarse de acuerdo a las instrucciones de instalación y ensamblado de Victaulic. Victaulic se reserva el derecho a cambiar las especificaciones, diseño y equipamiento estándar de sus productos sin previo aviso y sin contraer por ello ninguna obligación.



WCAS-72VJGP

---

Infórmese de los datos de contacto en [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)

30.63-SPA 3164 REV C ACTUALIZADO 11/2005

VICTAULIC ES UNA MARCA REGISTRADA DE VICTAULIC COMPANY. © 2005 VICTAULIC COMPANY. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. IMPRESO EN EEUU.

30.63-SPA

