

Giunto per sprinkler tipo V9



Brevettato



1.0 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dimensioni disponibili

- Branch Line Connection: 1"/DN25
- Collegamenti ugelli: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

Pressione di esercizio massima

- Fino a 250 psi/1725 kPa.

Funzione

- Destinato soltanto a collegare sprinkler scanalati Victaulic IGS™ alle derivazioni degli sprinkler scanalati IGS™. Vedere tutte le specifiche della scanalatura per rullatura IGS, [pubblicazione 25.14](#) e sistema FireLock™ IGS™, [pubblicazione 10.54](#) per ulteriori informazioni.
- Fornisce una giunzione rigida dal tubo allo sprinkler.

2.0 CERTIFICAZIONI



3.0 SPECIFICHE - MATERIALE

Alloggiamento: Bronzo secondo i requisiti chimici di UNS C87800 modificato.

Guarnizione¹:

Victaulic Grade “E” EPDM (tipo A)

Applicabile per servizio sprinkler a umido e a secco soltanto (aria priva di olio). Certificato/approvato per l'uso continuo in sistemi a umido e a secco. Certificato/approvato per sistemi a secco a -40°F/-40°C e superiore. **NON COMPATIBILE PER L'USO CON IMPIANTI UTILIZZANTI PRODOTTI A BASE DI ACQUA CALDA O DI VAPORE.**

¹ Tenere presente che esistono impianti in cui queste guarnizioni non sono compatibili. Per raccomandazioni specifiche sulle guarnizioni e per un elenco degli impianti non compatibili, occorre sempre fare riferimento alla [Guida alla selezione delle guarnizioni Victaulic](#).

Bulloni/Dadi: (specificare la scelta²)

Standard: Viti a testa tonda per ASTM F835, rivestiti in zinco. Dado di bloccaggio con inserto in nylon, grado 5, rivestito in zinco.

Optional: Viti a testa tonda per ASTM F879, acciaio inox. Dado di bloccaggio con inserto in nylon, acciaio inox.


PER L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE O L'ASSISTENZA, FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE NOTIFICHE RIPORTATE AL TERMINE DI QUESTO DOCUMENTO.

N. sistema		Ubicazione	
Presentato da		Data	

Sezione spec.		Paragrafo	
Approvato		Data	

4.0 DIMENSIONI

Giunto per sprinkler tipo V9



Tipo V9 preassemblato (a spinta)

Tipo V9 giunzione assemblata

Dimensioni				Distanza estremità tubi consentita ²	Q.tà	Bullone/Dado	Dimensioni								Peso	
Nominale pollici mm	Diametro esterno effettivo		pollici mm				pollici mm	Preassemblato				Giunto assemblato				
	pollici mm	pollici mm						YL pollici mm	YB pollici mm	X pollici mm	Z pollici mm	YL pollici mm	YB pollici mm	X pollici mm		Z pollici mm
1 DN25	x 1/2 DN15	1.315	0.840	.13	1	5/16 x 1 1/8	1.36	1.66	2.18	1.17	1.37	1.73	1.97	1.17	.36	
		33,7	21,3	3,3			34,6	42,1	55,3	29,7	34,7	44,0	50,0	29,7	,16	
	3/4 DN20	1.050	1.050	.13			1	5/16 x 1 1/8	1.36	1.66	2.18	1.17	1.37	1.73	1.97	1.17
		26,9	26,9	3,3	1	5/16 x 1 1/8	34,6	42,1	55,3	29,7	34,7	44,0	50,0	29,7	,16	
	1 DN25	1.315	1.315	.13	1	5/16 x 1 1/8	1.36	1.66	2.18	1.17	1.37	1.73	1.97	1.17	.36	
		33,7	33,7	3,3	1	5/16 x 1 1/8	34,6	42,1	55,3	29,7	34,7	44,0	50,0	29,7	,16	

² La dimensione consentita all'estremità del tubo mostrata è valida unicamente per gli schemi d'impianto. I giunti per sprinkler FireLock™ sono considerati connessioni rigide che non consentono l'espansione o la contrazione del sistema di tubazioni.

5.0 PRESTAZIONI

Approvazioni/Certificazioni

Le informazioni riportate di seguito fanno riferimento ai dati di certificazione e omologazione più aggiornati al momento della pubblicazione.

Le certificazioni/omologazioni sono soggette a modifiche e/o aggiunte da parte degli enti di omologazione. Per le specifiche di altri tubi e per gli ultimi aggiornamenti sulle certificazioni e approvazioni, rivolgersi a Victaulic.

Dimensioni		UL	FM
Nominale			
pollici mm		psi kPa	psi kPa
1 DN25	x 1/2 DN15	250	175
		1725	1205
	3/4 DN20	175	175
		1205	1205
	1 DN25	175	175
		1205	1205

6.0 NOTIFICHE

⚠ AVVERTENZA



- Leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di installare, rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione dei prodotti Victaulic per tubazioni.
- Depressurizzare e drenare il sistema di tubazioni prima di installare, rimuovere, regolare o effettuare la manutenzione dei prodotti Victaulic per tubazioni.
- Indossare occhiali, casco e calzature di protezione.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso o gravi infortuni alle persone e danni materiali.

7.0 MATERIALI DI RIFERIMENTO

[05.01: Guida alla selezione delle tenute](#)

[10.54 Firelock™ Sistema innovativo di scanalature](#)

[25.14: Specifiche sulle scanalature Victaulic FireLock™ IGS™](#)

[40.10: FireLock™ V27, K5.6 modelli V2703, V2704, V2707, V2708](#)

[40.15: FireLock™ V34, K8.0 modelli V3401, V3402, V3405, V3406](#)

[40.20: FireLock™ V34 K11.2 modelli V3403, V3404, V3407, V3408](#)

[40.22: FireLock™ V27, K5.6 modelli V2721, V2722, V2723, V2724](#)

[40.23: FireLock™ V34, K8.0 modelli V3417, V3418, V3419, V3420](#)

[40.89: FireLock™ V47 K16.8 modello V4702 ESRF](#)

[40.95: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA pendente](#)

[40.98: FireLock™ V46 K25 V4601 CMSA verticale](#)

[I-V9: Istruzioni di installazione giunto rigido FireLock™ IGS Installation-Ready tipo V9](#)

[I-40: FireLock™ Manuale di installazione per sprinkler automatici](#)

Responsabilità dell'utilizzatore per la selezione e l'adeguatezza dei prodotti

Ogni utilizzatore detiene la responsabilità ultima di determinare l'adeguatezza dei prodotti Victaulic per un'applicazione finale specifica, in conformità agli standard di settore, alle specifiche di progetto e alle norme e regolamenti del settore edile applicabili, oltre che alle istruzioni e agli avvertimenti forniti da Victaulic in relazione a prestazioni, manutenzione e sicurezza. Nulla di quanto contenuto in questo o altri documenti o raccomandazioni verbali, consigli, opinioni di dipendenti Victaulic deve essere interpretato quale alterazione, variazione, sostituzione o rinuncia a disposizioni di cui alle condizioni standard, alla guida all'installazione o all'esclusione di garanzia Victaulic.

Diritti di proprietà intellettuale

Nessuna dichiarazione contenuta nel presente documento riguardante l'uso possibile o suggerito di un materiale, prodotto, servizio o disegno potrà essere intesa o interpretata in quanto concessione di licenza o di brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale di Victaulic o delle sue sussidiarie o affiliate in relazione all'uso o al disegno, né in quanto raccomandazione per l'uso di tale materiale, prodotto, servizio o disegno in violazione di qualsiasi brevetto o di altro diritto di proprietà intellettuale. I termini "Brevettato" o "Brevetto in corso di registrazione" si riferiscono a brevetti di progettazione o di utilità o richieste di brevetto per articoli e/o metodi di impiego negli Stati Uniti e/o altri Paesi.

Nota

Questo prodotto deve essere fabbricato da Victaulic o in base alle specifiche Victaulic. Tutti i prodotti vanno installati in conformità alle istruzioni di installazione/assemblaggio più recenti di Victaulic. Victaulic si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti, le caratteristiche costruttive e l'attrezzatura standard senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

Installazione

Fare sempre riferimento al manuale di installazione Victaulic o alle Istruzioni per l'installazione del prodotto che si sta installando. I manuali sono acclusi alla fornitura dei prodotti Victaulic. Contengono dati completi di installazione e di montaggio e sono disponibili in formato PDF sul sito Web www.victaulic.com.

Garanzia

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione Garanzia del Listino Prezzi in vigore oppure contattare Victaulic.

Marchi di fabbrica

Victaulic e tutti gli altri marchi Victaulic sono marchi di fabbrica o registrati di Victaulic Company e/o delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.