


# FireLock® V34, K8.0

## 型号 V3409、V3410

### 标准喷雾 - 水平侧墙式及凹装水平侧墙式



水平侧墙式  
(V3409 和 V3410)

凹装水平侧墙式  
(V3409 和 V3410)

### 批准/列表认证:



欲知详情, 请参阅 Victaulic 10.01号出版物。

### 产品描述:

V34 型标准喷雾水平侧墙式喷淋头是在沿梁、梁下或天花板下的新月形区域安装的大排量喷淋头。它铸有六角形扳手凸起, 方便从多个角度拧紧, 减少装配用力。该喷淋头可提供不同温度等级 (见第 3 页表格) 和涂层, 满足多种设计要求。

### 覆盖范围

有关覆盖面积和喷淋头布置方面的信息, 请参阅 NFPA13 或适用标准。

### 技术规格:

型号V3409、V3410

类型: 水平侧墙式

公称孔口尺寸:  $1\frac{7}{32}$  英寸/14 毫米

K 系数: 8.0 (英制) /11.5 (国际单位制) <sup>1</sup>

公称螺纹尺寸:  $\frac{3}{4}$  英寸/20 毫米 NPT


最大工作压力: 175 psi/1200 kPa

工厂水压试验: 100% @ 500 psi/3450 kPa

最小工作压力: 7 psi/48 kPa

温度等级: 参见表

<sup>1</sup> 对于 K 因子, 当压力单位为巴时, 请将国际单位乘以 10.0。



为清楚起见该图做了夸张

### 工作/业主

系统编号	
位置	

### 承包商

提交人	
日期	

### 工程方

规格部分	
段落	
批准	
日期	

**材料规格:**

**水平溅水盘:** UNS C22000 标准青铜

**玻璃泡:** 玻璃, 内装丙三醇溶液

**玻璃泡的公称直径:**

仅限标准反应型: 5.0 毫米

快速反应型: 3.0 毫米

**装入螺钉:** UNS C65100 青铜

**封帽:** UNS C65100 青铜

**密封:** Teflon<sup>2</sup> 胶带

**弹簧:** 钼镍合金

**框架:** 钢模铸造黄铜65-30

**定位弹簧:** UNS S30200 不锈钢

**附件**

---

**安装扳手:**

开口扳手: V34

凹式扳手: V34

**表面涂层:**

原色黄铜

镀铬

涂白漆<sup>3</sup>

涂平光黑漆<sup>3</sup>

定制油漆<sup>3</sup>

专利镍特富龙<sup>2</sup> 涂层<sup>3</sup>

VC-250<sup>4</sup>

**仅限 155、200 及 286SR:**

涂腊<sup>3</sup>

有关机柜及其它附件, 请参阅另附资料。

注: 抗老化凹装罩应需要进行预定。

<sup>2</sup> Teflon 乃杜邦公司注册商标。

<sup>3</sup> 耐腐蚀性能取得了 UL 认证。

<sup>4</sup> 耐腐蚀的 UL 和 FM 认证


**批准/列表认证:**

认证	型号			
	V3409	V3409	V3410	V3410
孔口尺寸 (英寸)	17/32"	17/32"	17/32"	17/32"
孔口尺寸 (毫米)	14	14	14	14
公称 K 系数, 英制	8.0	8.0	8.0	8.0
公称 K 系数 S.I. <sup>5</sup>	11.5	11.5	11.5	11.5
反应类型	标准型	标准型	快速反应型	快速反应型
溅水盘类型	水平侧墙式	凹装水平侧墙式可达 3/4 英寸调节量	水平侧墙式	凹装水平侧墙式可达 3/4 英寸调节量
<b>核准温度等级</b>	<b>°F/°C</b>			
cULus	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 175°F/79°C 200°F/93°C
NYC/MEA # 62-99-E	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 175°F/79°C 200°F/93°C
CSFM # 7690-0531:112	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C 360°F/182°C	135°F/57°C 175°F/79°C 200°F/93°C	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C 286°F/141°C	135°F/57°C 175°F/79°C 200°F/93°C


<sup>5</sup> 对于 K 因子, 当压力单位为Bar巴时, 请将国际单位乘以 10。

注: 印刷时产品已取得的列表认证和批准认可。所有的认证都是开放的。

尺寸:




标准水平侧墙式 - V3409、V3410




3/4 英寸调节量凹装式 - V3409、V3410 (图不是按比例画出)

分布模型

型号 V3409、V3410  
K8.0 标准水平侧墙式及凹装水平侧墙式分布模型 - 曲线图



型号 V3409、V3410  
K8.0 标准水平侧墙式及凹装水平侧墙式分布模型 - 平面图



说明:

- A. 所示数据为近似值，且可能因安装差别而有所改变。
- B. 这些曲线图为特定 Victaulic FireLock自动喷淋头的近似迹线、地面喷湿模型及墙面喷湿模型。为避免阻碍喷淋头提供指导意见，不应作为安装中最小喷淋头间隔标准。有关障碍物、间隔限制及覆盖面积要求的特定信息，请参阅美国国家消防协会 (NFPA) 适当的国家防火规范或向监管当局咨询。未能遵守这些方针可能对喷淋头产生不利影响，并导致认可、认证和担保失效。
- C. 所有分布模型均对称于水流中心线。

**等级:**

全部玻璃球额定温度均为自 -67°F (-55°C) 至下表中所示温度。

喷淋头温度分类	Victaulic 零件代码	温度 - °F/°C		玻璃泡颜色
		公称温度等级	允许最大环境温度	
普通	A	135°F/57°C	100°F/38°C	橙色
普通	C	155°F/68°C	100°F/38°C	红色
中温	E	175°F/79°C	150°F/65°C	黄色
中温	F	200°F/93°C	150°F/65°C	绿色
高温	J	286°F/141°C	225°F <sup>7</sup> /107°C	蓝色
超高级 <sup>6</sup>	K	360°F/182°C	300°F/149°C	紫红色
-	M	打开	-	无玻璃泡

<sup>6</sup> 仅限标准反应型。




除标记为《否》的区域外, 全部认证不包括上下限温度。

<sup>7</sup> 蜡涂时为 150/65。

**可供选用的扳手**

	V34 凹装式	V34 开口扳手
无罩	✓	✓
有罩	✓	-

⚠ **警告**

- 开始安装任何喷淋头前, 总是阅读并理解随每箱喷淋头提供的安装、注意及维护说明。
- 总是佩戴防护眼镜与护脚套。
- 安装、拆除或调整任何 Victaulic 管道产品前, 请给管道系统卸压并排水。
- 必须严格遵守安装规则, 尤其是那些有关障碍物的规则。
- 对喷淋头进行油漆、电镀或任何重新涂层 (除 Victaulic 提供) 均不被允许。

未能遵循这些安装说明可招致严重的人身伤害和/或财产损失。

业主负责维护消防系统与装置, 使之处于正确的工作状态。有关最低维护及检查要求, 请参阅描述喷淋头系统的注意及维护事项的现行美国国家消防协会手册。此外, 监管当局可能有必须遵守的维护、测试及检查方面的附加要求。

如果您需要更多本出版物, 或者您有有关本产品安全安装方面的任何问题, 请与 Victaulic 全球总部联系: P.O. Box 31, Easton, Pennsylvania 18044-0031 美国, 电话 001-610-559-3300。

**安装**

请参考适用于您正在安装产品的《I-40 Victaulic FireLock 自动喷淋头现场安装和维护单》。Victaulic 产品的发货包均附有该安装单, 以提供全面的安装和组装数据, 也可在 [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com) 上获得 PDF 格式。

**担保**

有关担保细节, 请参阅现行价格表的担保一节, 或与 Victaulic 联系。

**说明**

该产品由 Victaulic 公司制造, 或按 Victaulic 规范制造。所有产品均应遵循 Victaulic 现行安装/装配说明进行安装。Victaulic 保留不经通告改变产品规格、设计和标准设备的权利, 且不对此承担任何责任或义务。

**商标**

Victaulic 乃 Victaulic 公司注册商标。